

SPECYFIKACJA UTIMS

ITEM	UTIMS SERIES
Napięcie znamionowe	100~240V +/- 10%, 50/60Hz
Bezpieczniki	5x20mm, 1.25A fast acting, 250V
Klasyfikacja urządzenia	Class II
Stopień ochrony przed porażeniem elektr.	Urządzenie typu BF
Intensywność	0.25~4.0 J
Rozstaw	1.0~10mm
Długość	5~30mm
Przetworniki	9type (6 face/ 3 body)
Częstotliwość zabiegów	3MHz, 4MHz, 7MHz, 10MHz
Głębokość uszkodzenia ciepłem	1.5, 3.0, 4.5, 8, 13, 18mm
Wielkość zakresu uszkodzenia ciepłem	Min.= 0.4mm Max.=0.8mm

9 TYPÓW PRZETWORNIKÓW

	DO TWARZY (6 TYPÓW)	DO CIAŁA (3 TYPY)
Częstotliwość	4MHz, 7MHz, 10MHz	3MHz
Rozstaw	1.0~5.0mm	1.0~5.0mm
Głębokość	4.5mm, 3.0mm, 1.5mm	8mm, 13mm, 18mm 5.0~30mm
Długość	5.0~30mm	(opcjonalny 50mm)


STELLIO
MED&CARE AESTHETIC

Wyłączny dystrybutor na Polskę
STELLIO MED&CARE AESTHETIC
ul. Chwaszczyńska 170
81 - 571 Gdynia, Polska

tel. +48 606 386 584
mail: biuro@stellio.com.pl
office@stellio-medandcare.pl
www.stellio-medandcare.pl

MNIEJ
BÓLU
PODCZAS
ZABIEGU

FALE ULTRADŹWIĘKOWE O WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI

PRZEŁOMOWA
TECHNOLOGIA
HIFU



LIFTING TWARZY

UJĘDRNIANIE I KONTUROWANIE TWARZY



przetworniki twarzy: N7M, N10S, C4D, C7D, C7M, C10S



LIFTING CIAŁA


UJĘDRNIANIE I KONTUROWANIE CIAŁA



przetworniki ciało: 18mm, 13mm, 8mm



ZDJĘCIA PRZED I PO ZABIEGU



| Przed | Po zabiegu | | Przed | Po zabiegu |



| Przed | Po zabiegu | | Przed | Po zabiegu |

PRZEŁOMOWA TECHNOLOGIA UTIMS

- Nieinwazyjny lifting dla ciała i twarzy.
- Odmładzanie skóry i konturowanie.
- Modelowanie sylwetki.
- Redukcja tkanki tłuszczowej oraz cellulitu.
- DUTIMS to przełomowe urządzenie HIFU zarówno dla ciała i twarzy.
- Przetworniki Centerless gwarantują precyzyjne i bezpieczne zabiegi.
- Wysoka dokładność i stabilne przetworniki (HAST).
- 10-calowy ekran dotykowy.

BEZPIECZEŃSTWO
I
BRAK BÓLU